

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 44mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 44
GTIN	4047109097483
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Effektiv längd L_1	176 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell \varnothing D	44
totallängd L	264 mm
Utkragningslängd L_A	226 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600