

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 19,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 19,5
GTIN	4047109096134
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skrivsats förvändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-...
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	80 mm
Serie	KUB Quatron®
NominellØ D	19,5
totallängd L	146 mm
Utkragningslängd L_A	115 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0