

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 26
GTIN	4047109091207
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	104 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	26
totallängd L	170 mm
Utkragningslängd L_A	139 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3