

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W83: 13-010****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 236520 13-010 |
| GTIN         | 4047109103399 |
| Artikelklass | 24Q           |

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: Uni

ISO-kod vändskär: SOEX 050204

Matning  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,12 mm/v

**Teknisk beskrivning**

|   |              |
|---|--------------|
| Beteckning  | 13-010       |
| Matning $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$             | 0,12 mm/v    |
| ISO-kod vändskär                                      | SOEX 050204  |
| maximalt sågdjup $a_{p \text{ max}}$ vid valsfräsning | 0,67 mm      |
| maximalt sågdjup $a_{p \text{ max}}$ vid fullspår     | 0,67 mm      |
| Serie   | KUB Quatron® |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Antal byten/skär | 4                    |
| Sort             | BK8425               |
| Typ              | Uni                  |
| Skärmaterial     | VHM                  |
| Produktslag      | Vändskär för borring |