

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Underläggsplatta	259031 2
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Huvudängd L ₁	33 mm
Skaftmått	25 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 2
ISO-kod hållare	PCBNR/L 2525M12
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2