

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 2
Skaftmått	25 mm
Hävarm	259015 2
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259031 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L ₁	33 mm
ISO-kod hållare	PCSNR/L 2525M12
Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 2
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Hävarm Typ 2	259015 2