

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Artikelklass	21T

**Beskrivning****Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CN.. 1606..
ISO-kod hållare	A50U PCLNR/L16
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	63 mm
Mittförskjutning $L_3$	35 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Fjäderstift-sats	259047 4
Fjäder-sats	259044 6
Underläggsplatta	259031 35
Hävarmsskruv	259018 11
Hävarm	259015 12
totallängd $L$	350 mm
Spännhöjd $L_2$	48 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	50 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500