


**Garant****CNMG 120404, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 120404 HB7020 Sort: HB7020  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
spån-brytare	SS
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Primäranvändning	P

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning