

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Hävarmsskruv	259018 9
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
ISO-kod hållare	A20Q PCLNR/L09
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CN.. 09T3..
Hävarm	259015 11
totallängd L	180 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarmsskriv Typ 10	259018 10
Hävarm Typ 11	259015 11
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

---