



LED-inspektionslampa med batteri, lamphuvudets Ø: 15mm



Beställningsdata

Ordernummer	081421 15
GTIN	2050001894885
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Mycket robusta inspektionslampor i **massivt aluminium** med LED-lamphuvud. Batterihandtag inklusive flexaxel, stänkvattenskyddat. 1× inspektionsspegel INOX 40×65 mm okrossbar, 1× inspektionsspegel Ø 30 mm, avskruvbar ringmagnet.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	25 lm
Batterityp	LR6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081559 LR6
ATEX-zon	ingen
totallängd	560 mm
Huvud-Ø	15 mm
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen

strålningsvinkel	10 grad
Produktslag	Inspektionslampa

Tillbehör

Magnetfot	081413
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Spegelsats för LED-inspektionslampa/verkstadslampa2 delar	081427
Knappceller / specialbatterier Batterityp SL760	081560 SL760