

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 11
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CN.. 09T3..
ISO-kod hållare	A20Q PCLNR/L09
Hävarmsskruv	259018 9
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	25 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 11	259015 11
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarmsskruv Typ 10	259018 10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500