

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250019 25/16  |
| GTIN         | 4045197654359 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 33 mm           |
| ISO-kod hållare               | PCLNR/L 2525M16 |
| Fjäder-sats                   | 259044 6        |
| Hävarm                        | 259015 12       |
| Skaftmått                     | 25 mm           |
| Underläggsplatta              | 259031 35       |
| Hävarmsskruv                  | 259018 11       |
| Passande vändskär             | CN.. 1606..     |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Vändskärsstorlek              | 16 mm           |
| Fjäderstift-sats              | 259047 4        |
| totallängd L                  | 150 mm          |
| Norm                          | DIN ISO 5610    |
| Användning                    | Vänster         |
| Invändig                      | nej             |
| Inställningsvinkel κ          | 95 grad         |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Användning  | Plansvarvning           |
| Användning  | Längdsvarvning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare             |

## Tillbehör

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Underläggsplatta Typ 35       | 259031 35 |
| Fjäder-sats10 delar Typ 6     | 259044 6  |
| Hävarm Typ 12                 | 259015 12 |
| Fjäderstiftsats10 delar Typ 4 | 259047 4  |
| Hävarmsskruv Typ 11           | 259018 11 |