

Garant**Verktgshållare för vändskärsb., PSC 50 kort, för skaftdiameter DS: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308584 16
GTIN	4067263141136
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID/Balluff-Chip-hål.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	36 mm
utkragningslängd A-mått	65 mm
fäste	PSC 50 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Datablad

Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare