

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	40 mm
Underläggsplatta	259031 35
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Skaftmått	32 mm
Fjäder-sats	259044 6
Hävarm	259015 12
Passande vändskär	CN.. 1606..
ISO-kod hållare	PCLNR/L 3232P16
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäderstift-sats	259047 4
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Hävarm Typ 12	259015 12
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4