

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W83: 44-130****Beställningsdata**

Ordernummer	236573 44-130
GTIN	4047109103528
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	44-130
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Antal byten/skär	4
Sort	BK8425
Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		