

**Digital bygelmikrometer med datautgång, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421573 0-25
GTIN	4550501379670
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket exakta bygelmikrometrar. Förbättrad enhandsmanövrering genom att minska höljets storlek. Större display för bättre synlighet. "Function Lock" förhindrar oavsiktlig justering av nollpunkten. **Kombivred** (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

Toleransbedömning och beräkningsfunktion för ökad effektivitet. Säkra mätningar tack vare varningsfunktion vid för höga matningshastigheter. Varning för förfallen kalibrering enligt kalibreringsplan.

Fördel:

Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. Från strl. 25–50 1 inställningsmått.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497447.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	B1

Datablad

IP-skyddsklass	IP 65
Batterityp	Knappcell
avläsning	0,001 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
spindeldelning	2 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Serie	QuantuMike
Mätavvikelse E MPE	±1 µm
Norm	ISO 3611
Känselvred	ja
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/421573-0-25>