


**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W83: 13-030****Beställningsdata**

Ordernummer	236535 13-030
GTIN	4047109199842
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Halvera matningsvärdena vid användning med KUB Quatron® 235500–235505.

Typ: ST1400

ISO-kod vändskär: SOEX 050204

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	13-030
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal byten/skär	4

Sort	BK8430
Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		