

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

Fjäderstift-sats	259047 2
Fjäder-sats	259044 2
Mittförskjutning L ₃	22 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarm	259015 2
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 2
ISO-kod hållare	A32S PCLNR/L12
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	40 mm
Underläggsplatta	259031 2
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	31 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	32 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500