

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 2
ISO-kod hållare	A50U PCLNR/L12
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Underläggsplatta	259031 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	63 mm
Mittförskjutning L_3	35 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
totallängd L	350 mm
Spännhöjd L_2	48 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500