

**KOMET® vändskär, BK6115, Beteckning typ W83: 32-000****Beställningsdata**

Ordernummer	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Bör ej användas som centrumskår!**

Typ: GG(G)

ISO-kod vändskär: SOEX 090408

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	32-000
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 090408
Antal byten/skår	4
Sort	BK6115
Typ	GG(G)

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Vändskär för borring