

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 2
ISO-kod hållare	A50U PCLNR/L12
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	63 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Mittförskjutning L_3	35 mm
Underläggsplatta	259031 2
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 2
totallängd L	350 mm
Spännhöjd L_2	48 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500