

**KOMET® vändskär, BK6115, Beteckning typ W83: 44-000****Beställningsdata**

Ordernummer	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskår!

Typ: GG(G)

ISO-kod vändskär: SOEX 120508

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,25 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	44-000
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Antal byten/skår	4
Sort	BK6115
Typ	GG(G)

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring