

## Rundsling orange 10000 kg, Effektiv längd: 1,5m



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 086285 1,5    |
| GTIN         | 2050001735911 |
| Artikelklass | 08Z           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

#### Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

#### OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

### Teknisk beskrivning

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| längd                              | 3 m        |
| Effektiv längd                     | 1,5 m      |
| Sling-bredd                        | 91 mm      |
| Bärförmåga enkel direkt WLL        | 10000 kg   |
| bärförmåga enkelt snört WLL        | 8000 kg    |
| bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 20000 kg   |
| bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45°    | 14000 kg   |
| bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60°   | 10000 kg   |
| Produktslag                        | Rundslinga |