

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 23-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236541 23-010
GTIN	4047109229570
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Typ: ST900; Ti

ISO-kod vändskär: SOEX 07T308

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	23-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308
Antal byten/skär	4
Sort	BK7935
Typ	ST900; Ti

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring