

**KOMET® vändskär, BK6130, Beteckning typ W83: 39-210****Beställningsdata**

Ordernummer	236565 39-210
GTIN	4047109204737
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskär! Endast för KUB Centron Powerline.

Teknisk beskrivning

Beteckning	39-210
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,22 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 110508
Sort	BK6130
Typ	GG(G)
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		