


**KOMET® vändskär, BK8430, Beteckning typ W83: 44-030****Beställningsdata**

Ordernummer	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Halvera matningsvärdena vid användning med KUB Quatron® 235500–235505.

Typ: ST1400

ISO-kod vändskär: SOEX 120508

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,25 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	44-030
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Antal byten/skär	4
Sort	BK8430

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		