

**KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W83: 23-210****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236554 23-210 |
| GTIN | 4047109178502 |
| Artikelklass | 24Q |

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskår!

Typ: Alu

ISO-kod vändskär: SOEX 07T308

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| Beteckning | 23-210 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,16 mm/v |
| ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 |
| Antal byten/skår | 4 |
| Sort | BK7710 |
| Typ | Alu |

| | |
|--------------|----------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för borring |