

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W83: 13-130****Beställningsdata**

Ordernummer	236573 13-130
GTIN	4047109103405
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: ST1400

ISO-kod vändskär: SOEX 050204

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	13-130
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK8425

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borning