

 KOMET

**KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG0706, DBC, NominellØ D: 28mm**


### Beställningsdata

Ordernummer	239805 28
GTIN	
Artikelklass	27E

### Beskrivning

**Utförande:**

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i  $\mu$ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till  $5 \times D$ .

I geometri **ASG0706** med skärfasvinkel  $8^\circ + 45^\circ$ .

För **bottenhål och genomgående hål.**

**OBS!:**

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

### Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm/v
NominellØ D	28 mm
Antal skär Z	6
Skärlängd l <sub>1</sub>	6 mm
huvudets längd l	25 mm
för hållare nr 239880 – 239940	27 – 34,99

Beläggning	DBC
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	160 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	140 m/min	N
vått maximal	lämplig		