



LED-inspektionslampa med batteri, lamphuvudets Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	081421 25
GTIN	2050001694911
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Mycket robusta inspektionslampor i **massivt aluminium** med LED-lamphuvud. Batterihandtag inklusive flexaxel, stänkvattenskyddat. 1× inspektionsspegel INOX 40×65 mm okrossbar.

Teknisk beskrivning

Batterityp	LR6
Ljusflöde	180 lm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081559 LR6
ATEX-zon	ingen
totallängd	600 mm
Antal ingående batterier	2
Huvud-Ø	25 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna

strålningsvinkel	100 grad
Produktslag	Inspektionslampa

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp SL760	081560 SL760
Magnetfot	081413
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Spegelsats för LED-inspektionslampa/verkstadslampa2 delar	081427