

**Garant****Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	239745 12
GTIN	4045197593245
Artikelklass	23A

**Beskrivning****Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

**OBS!:**

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 12,71 - 17,2 mm

passar till diameter bottenhål: 16,21 - 21,2 mm

totallängd L: 140 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 87 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub> h6: 16 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 10 Nm

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	16 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	87 mm
passar till diameter bottenhål	16,21 - 21,2 mm
passar till diameter genomgående hål	12,71 - 17,2 mm
rekommenderat åtdragningmoment	10 Nm
totallängd L	140 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga