

 KOMET**KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG0706, DBC, NominellØ D: 32mm**

Beställningsdata

Ordernummer	239805 32
GTIN	
Artikelklass	27E

Beskrivning

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i μ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till $5 \times D$.

I geometri **ASG0706** med skärfasvinkel $8^\circ + 45^\circ$.

För **bottenhål och genomgående hål.**

OBS!:

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

Teknisk beskrivning

för hållare nr 239880 – 239940	27 – 34,99
huvudets längd l	25 mm
Antal skär Z	8
Matning f i stål < 750 N/mm ²	1,2 mm/v
Skärlängd l ₁	6 mm
NominellØ D	32 mm

Beläggning	DBC
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	160 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	140 m/min	N
vått maximal	lämplig		