

**Garant****Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång, Typ: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	239745 16
GTIN	4045197593252
Artikelklass	23A

**Beskrivning****Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft- $\emptyset$  för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

**OBS!:**

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 17,21 - 21,2 mm

passar till diameter bottenhål: 21,21 - 25,2 mm

totallängd L: 160 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 105 mm

Skaftdiameter  $D_s$  h6: 20 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 15 Nm

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	105 mm
passar till diameter genomgående hål	17,21 - 21,2 mm
passar till diameter bottenhål	21,21 - 25,2 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
rekommenderat åtdragningmoment	15 Nm
totallängd L	160 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga