

Garant**Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång, Typ: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	239745 20
GTIN	4045197593269
Artikelklass	23A

Beskrivning**Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

OBS!:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 21,21 - 26,2 mm

passar till diameter bottenhål: 25,21 - 30,2 mm

totallängd L: 200 mm

Effektiv längd L₁: 138 mm

Skaftdiameter D₅ h6: 25 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 20 Nm

Teknisk beskrivning

passar till diameter bottenhål	25,21 - 30,2 mm
Skaftdiameter D ₅ h6	25 mm
passar till diameter genomgående hål	21,21 - 26,2 mm
Effektiv längd L ₁	138 mm
rekommenderat åtdragningmoment	20 Nm
totallängd L	200 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga