

 KOMET**KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG0706, DBC, NominellØ D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239805 20
GTIN	
Artikelklass	27E

Beskrivning**Utförande:**

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i μ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till $5 \times D$.

I geometri **ASG0706** med skärfasvinkel $8^\circ + 45^\circ$.

För **bottenhål och genomgående hål.**

OBS!:

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

Teknisk beskrivning

Skärlängd l_1	6 mm
NominellØ D	20 mm
för hållare nr 239880 – 239940	20 – 21,99
huvudets längd l	20 mm
Antal skär Z	6
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/v

Beläggning	DBC
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	160 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	140 m/min	N
vått maximal	lämplig		