

Garant**CNMG 120408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning