


**CNMG 120408, Sort: SW05****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Sort	SW05
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning