

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda, 36×24G, lådans fronthöjd: 75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972474 75
GTIN	4069515000314
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

invändig bredd	900 mm
Effektiv bredd i G	36
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Fronthöjd	75 mm
Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	600 mm
effektiv höjd	50 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådornas effektiva yta i G	36×24

Datablad

vikt	16 kg
Effektivt djup i G	24
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Utdragslåda