

 KOMET**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 5×D, Ø DC m7:
28,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236602 28,5 |
| GTIN | 4047109190870 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:**

- **Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.**
- **Mycket god mått noggrannhet under mycket besvärliga borrarförhållanden.**
- **Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.**
- **Axelförskjutet borrar till $V_{max} = 0,25$ mm är möjligt. Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**

Håltolerans: ØD – 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

- **Vid extrema bearbetningssituationer.**

Med vändskär nr 236605–236609.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Rekommendation:

Vid borrar ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------------------|
| ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... |
| Skrivsats för vändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Effektiv längd L_1 | 145 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Skaftdiameter D _s | 32 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Skaftlängd L _s | 60 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| NominellØ D | 28,5 |
| för tumdiameter | 1 1/8 tum |
| Utkragningslängd L _A | 168 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver centreringsborring |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborring |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP6 | 239652 8IP6 |