

Garant**LED-ficklampa med batterier, Typ: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	081505 140
GTIN	4045197488367
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Slitstark och mycket robust LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **LED-teknik** med **utmärkt ljuseffekt**.

- **Ljuskägla med låg spridningsförlust.**
- **Hög energiverkningsgrad för lång brinntid.**
- **Ljusring som gör den lätt att hitta i mörker.**
- **Stänkskyddad, kapslingsklass IP54.**

Brytare i änden.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081559 LR3.

OBS!:

Passande batterier hittar du under nr 081551 och framåt.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
Batterityp	Micro, AAA
ljusflöde	35 lm
brinntid	10 h
Huvud-Ø	16 mm
vikt	54 g

IP-skyddsklass	IP 54
totallängd	140 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Batterihållare Utförande 3AAA	081506 3AAA
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3