



KOMET Reamax® TS-hållare DAH® Zero Cylindriskt skaft, Kort, för brotschhuvuddiameter D: 20-21,99mm



Beställningsdata

Ordernummer	239930 20-21,99
GTIN	
Artikelklass	27E

Beskrivning

Utförande:

Hållaren är förspänd och inställd på < 0,005 mm rundgång. För rundgångsnoggrannhet med en precision på < 3 µm, längre verktygslivslängd och högre processäkerhet.

Passar till:

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.
Beställ insexnyckel separat vid behov.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	145 mm
U-nyckel nr 239901	SW5
Skaftlängd L_s	50 mm
Spirallängd A	80 mm
Dragtapp nr 239900	2
Manövernyckel nr 239902	SW2,5 (2,5Nm)
för brotschhuvuddiameter D	20 - 21,99 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skaftutförande	Kort
Invändig	ja

Produktslag

Phillips-BIT

Tillbehör

Dragtappar Typ 2

239900 2

Nyckel till dragtappar Drivanordning SW5

239901 SW5