



Påfyllningsbara patroner edding 8881 för djuphålsmarkerare för bygganvändning edding 8880, Typ: 8702999



Beställningsdata

Ordernummer	085017 8702999
GTIN	4057305063113
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Reservpatroner för edding 8880 djuphålsmarkerare för bygganvändning (nr 085017 strl. 8702112).

edding 8881 reservpatroner kan enkelt bytas ut genom att skruva loss tryckknappen i den bakre änden djuphålsmarkeraren för bygganvändning edding 8880. Set av 6 patroner sorterade efter färg. För exakta markeringar på grova och släta ytor som trä, plast, kartong, metall och kakel. Den utbytbara patronen har en diameter på 2,8 mm. Setet innehåller 2 grafitpatroner, 2 röda och 2 gula patroner (vaxbaserade). Gula och röda patroner (vaxbaserad textur) är idealiska för mycket släta och mörka ytor. Vattentät (utom på glas). Ljusbeständig. Lagra patronerna vid högst 40 °C.

leveransinnehåll:

2 grafitstift, 2 röda stift, 2 gula stift.

Teknisk beskrivning

minimal strecktjocklek	1 mm
tillverkarens beteckning	8881
UV-beständig	ja

Datablad

Lämplig för material	Metall
Lämplig för material	Trä
Lämplig för material	Sten
Lämplig för material	Papper
Lämplig för material	Plast
Clip	nej
skrivfärg	Grafit
skrivfärg	Rött
skrivfärg	Gul
maximal strecktjocklek	3 mm
Satsinnehåll	6
Produktslag	Grafitpenna