

Garant GRIDLINE

**Vertikalskåp med perforerad panel, bredd 30G med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942111 2000
GTIN	4069515001021
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Vertikalskåp med kulissutdrag och slagdörr är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med fribärande vertikalutdrag, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av GARANT easyFix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 25 mm raster. De perforerade panelernas är utrustade med teleskopskenor. Bärförmåga per utdrag 80 kg.

Skåp med central avdelare, med □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av GARANT easyFix krokar och hållare. Användbar yta på båda sidor av vertikalutdraget 1,54 m<sup>2</sup>.

**Lackering:**

Standardutförande med stomme och utdrag, ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

**OBS!:**

Passande tillbehör, t.ex. GARANT easyFix krokar och hållare, finns i grupp 95.

Inga ytterligare utdrag kan installeras in den perforerade panelen.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	20
vikt	116 kg
Djup	500 mm
höjd	2000 mm
bredd i G	30
Bredd	750 mm
Utförande	Vertikalskåp med perforerad panel
vertikalutdragets effektiva djup	456 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1692 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	80 kg
antal hyllor	5
Antal vertikalutdrag	1
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Vertikalskåp

## Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/942111-2000>