

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 5×D, Ø DC m7: 21mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 236602 21     |
| GTIN         | 4047109181113 |
| Artikelklass | 24P           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.**
- **Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrhållanden.**
- **Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.**
- **Axelförskjutet borrar till  $V_{\max} = 0,25$  mm är möjligt. Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.**

**Håltolerans:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Användningsdata:**

- **Vid extrema bearbetningssituationer.**

Med vändskär nr 236605–236609.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**Rekommendation:**

**Vid borrar** ska matningen minskas till 70 %.

**OBS!:**

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Skaftdiameter $D_s$    | 25 mm                |
| Antal skär Z           | 1                    |
| Skruvsats för vändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| ISO-kod vändskär       | SOGX 07T208 20-...   |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Effektiv längd L <sub>1</sub>       | 105 mm                     |
| Skaftlängd L <sub>s</sub>           | 56 mm                      |
| Serie                               | KUB Pentron®               |
| NominellØ D                         | 21                         |
| Utkragningslängd L <sub>A</sub>     | 124 mm                     |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D                        |
| Skaft                               | ISO 9766                   |
| Borranvändning                      | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning                      | konvex krävs               |
| Borranvändning                      | kräver kryssborrning       |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Borranvändning                      | kräver snedställd utgång   |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Invändig                            | ja                         |
| Bearbetningsstrategi                | HPC                        |
| Produktlag                          | Vändskärsborrar            |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm        | 211750 1,0  |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP  |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2                | 239652 6IP2 |