



KOMET Reamax® TS-hållare Cylindriskt skaft, Kort, för brotschhuvuddiameter D: 18-19,99 mm



Beställningsdata

Ordernummer	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Artikelklass	27E

Beskrivning

Passar till :

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.
Beställ insexnyckel separat vid behov.

Invändig: ja

Spirallängd A: 80 mm

totallängd L_{tot} : 130 mm

Skaftlängd L_s : 50 mm

Skaftdiameter D_s h6: 20 mm

Dragtapp nr 239900: 1

U-nyckel nr 239901: SW5

Teknisk beskrivning

Manövernyckel nr 239902	8IP (1,5Nm)
Spirallängd A	80 mm
totallängd L_{tot}	130 mm
för brotschhuvuddiameter D	18 - 19,99 mm
Dragtapp nr 239900	1
Skaftlängd L_s	50 mm
U-nyckel nr 239901	SW5
Skaftdiameter D_s h6	20 mm

Skaftutförande	Kort
Invändig	ja
Produktslag	Brottschverktyg för löstagbara skäreppar

Tillbehör

Dragtappar Typ 1	239900 1
Nyckel till dragtappar Drivanordning SW5	239901 SW5