



## KOMET Reamax® TS-hållare DAH® Zero Cylindriskt skaft, Lång, för brotschhuvuddiameter D: 18-19,99mm



### Beställningsdata

Ordernummer	239940 18-19,99
GTIN	
Artikelklass	27E

### Beskrivning

#### Utförande:

Hållaren är förspänd och inställd på < 0,005 mm rundgång. För rundgångsnoggrannhet med en precision på < 3 µm, längre verktygslivslängd och högre processäkerhet.

#### Passar till:

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.  
Beställ insexnyckel separat vid behov.

### Teknisk beskrivning

Spirallängd A	140 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
Manövernyckel nr 239902	8IP (1,5Nm)
totallängd L <sub>tot</sub>	205 mm
Dragtapp nr 239900	1
U-nyckel nr 239901	SW5
för brotschhuvuddiameter D	18 - 19,99 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	20 mm
Skaftutförande	Lång
Invändig	ja
Produktslag	Phillips-BIT

---

**Tillbehör**

Nyckel till dragtappar Drivanordning SW5

239901 SW5

Dragtappar Typ 1

239900 1