



KOMET Reamax® TS-hållare Cylindriskt skaft, Lång, för brotschhuvuddiameter D: 42-51,99mm



Beställningsdata

Ordernummer	239890 42-51,99
GTIN	
Artikelklass	27E

Beskrivning

Passar till:

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.
Beställ insexnyckel separat vid behov.

Teknisk beskrivning

Dragtapp nr 239900	5
Spirallängd A	220 mm
Manövernyckel nr 239902	SW4 (10Nm)
U-nyckel nr 239901	SW10
för brotschhuvuddiameter D	42 - 51,99 mm
Skaftlängd L _s	60 mm
totallängd L _{tot}	280 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Skaftutförande	Lång
Invändig	ja
Produktslag	Phillips-BIT

Tillbehör

Nyckel till dragtappar Drivanordning SW10

239901 SW10

Dragtappar Typ 5

239900 5