

 KOMET**KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG3000, TiN, NominellØ D: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239826 22
GTIN	4047109229280
Artikelklass	27E

Beskrivning**Utförande:**

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i μ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till $5 \times D$.

I geometri **ASG3000** med skärfasvinkel 45° och extra spånspar för säker spånavgång längs skäret. För **bottenhål och genomgående hål.**

För intermittent skärning.

OBS!:

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

Teknisk beskrivning

för hållare nr 239880 – 239940	22 – 26,99
huvudets längd l	20 mm
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/v
Antal skär Z	6
Skärlängd l ₁	6 mm

NominellØ D	22 mm
Beläggning	TiN
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	M
CuZn	lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		