



## KOMET Reamax® TS-hållare DAH® Zero Cylindriskt skaft, Lång, för brotschhuvuddiameter D: 22-26,99mm



### Beställningsdata

Ordernummer	239940 22-26,99
GTIN	
Artikelklass	27E

### Beskrivning

#### Utförande:

Hållaren är förspänd och inställd på < 0,005 mm rundgång. För rundgångsnoggrannhet med en precision på < 3 µm, längre verktygslivslängd och högre processäkerhet.

#### Passar till:

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.  
Beställ insexnyckel separat vid behov.

### Teknisk beskrivning

U-nyckel nr 239901	SW 6
Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	225 mm
Spirallängd A	160 mm
Dragtapp nr 239900	3
Manövernyckel nr 239902	SW3 (4Nm)
för brotschhuvuddiameter D	22 - 26,99 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	20 mm
Skaftutförande	Lång
Invändig	ja
Produktslag	Phillips-BIT

---

**Tillbehör**

Nyckel till dragtappar Drivanordning SW6

239901 SW6

Dragtappar Typ 3

239900 3