



KOMET Reamax® TS-hållare Cylindriskt skaft, Kort, för brotschhuvuddiameter D: 27-34,99 mm



Beställningsdata

Ordernummer	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Artikelklass	27E

Beskrivning

Passar till :

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.

Beställ insexnyckel separat vid behov.

Invändig: ja

Spirallängd A: 120 mm

totallängd L_{tot} : 176 mm

Skaftlängd L_s : 56 mm

Skaftdiameter D_s h6: 25 mm

Dragtapp nr 239900: 4

U-nyckel nr 239901: 8 mm

Teknisk beskrivning

Dragtapp nr 239900	4
Spirallängd A	120 mm
Skaftlängd L_s	56 mm
för brotschhuvuddiameter D	27 - 34,99 mm
Manövernyckel nr 239902	SW3(5Nm)
totallängd L_{tot}	176 mm
U-nyckel nr 239901	8 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm

Skaftutförande	Kort
Invändig	ja
Produktslag	Brottschverktug för löstagbara skäreppgar

Tillbehör

Nyckel till dragtappar Drivanordning SW8	239901 SW8
Dragtappar Typ 4	239900 4